



Comparador de precisão IP67, proteção contra choques, Área de medição/Ø da caixa: 10/61,5



Dados do pedido

Número do pedido	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Classe de artigo	45A

Descrição

Versão:

Comparadores de precisão com proteção contra choques, **protegidos contra salpicos de água, óleo e sujidade.** Pino de medição na haste com fole de borracha, selado na extremidade superior com casquilho de proteção. Painel traseiro selado, vidro de mostrador e anel exterior bem apafusados. Haste de fixação de Ø 8 mm h6.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Norma	DIN 878
Leitura por rotação do ponteiro	1 mm
Valor de escala	0,01 mm

Ficha de dados

Ø do veio de fixação h6	8 mm
Tipo de proteção IP	IP 67
Ø da caixa	61,5 mm
Calibração	C1
Força de medição	1,04 - 1,56 N
Leitura	1/100 mm
Faixa de medição	0 - 10 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	15 µm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/432230-10/61,5>