

Fresa de chanfrar 45°, Haste Weldon, Tipo: 10



Dados do pedido

Número do pedido	216550 10
GTIN	4045197685520
Classe de artigo	210

Descrição

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Projeção L_1	42 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260986 HB725-1
Ø da haste D_s h6	25 mm
Parafuso para pastilha reversível	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø de chanfragem máximo $D_{máx.}$	32,5 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	100 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø D	10,4 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para a frente	90 grau
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Parafuso tensor	219844
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0