

Fresa de chanfrar de 45° de alto rendimento, Haste cilíndrica, Ø D: 6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	216460 6
GTIN	4045197482150
Classe de artigo	210

Descrição**Utilização:**

Para o processamento eficaz de operações de chanfradura particularmente pequenas. Para chanfradura para a frente e para atrás a alta velocidade.

A chanfradura para trás é possível a partir do tam. 6.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,6** com lâmina n.º **674252 tam. 6IP**.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 05T104
Projeção L ₁	20 mm
Comprimento total L _{tot.}	80 mm
Ø de chanfragem máximo D _{máx.}	12,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ø da haste D _s h6	10 mm
Número de arestas de corte Z	1
Ø D	6 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de chanfragem para trás	45 grau
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Refrigeração interior	sim

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de chanfrar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,6	211750 0,6
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219828
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP