

**Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, M: M4****Dados do pedido**

Número do pedido	135255 M4
GTIN	4067263162001
Classe de artigo	12H

**Descrição****Versão:****HOLEX Clever Tap:**

Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.

**Descrição técnica**

Passo de rosca	0,7 mm
Profundidade de rosca	10 mm
Quadrado da haste <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Tamanho da rosca	M4
Ø haste D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ø da rosca	4 mm
Comprimento total L	63 mm
Número de arestas de corte Z	3
Número de sulcos de aparas	3
Classe de tolerância	ISO 2 6H
Ø do furo central	3,3 mm
Tipo de rosca	M
Óleo de corte	HSS E

Norma	DIN 371
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Série	CleverTap
Tipo de produto	Machos de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		