

**Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, UNF: 10-32****Dados do pedido**

Número do pedido	138004 10-32
GTIN	4067263161462
Classe de artigo	12H

Descrição**Versão:****HOLEX Clever Tap:**

Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze. **HSS-E**

Utilização:

Para rosca fina de unidade UNF ASME – B1.1.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	3
Material de corte	HSS E
Passo de rosca	0,794 mm
Quadrado da haste □	4,9 mm
#Ø do furo roscado	4,1 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	70 mm
Tamanho da rosca	10-32 UNF
Tipo de rosca	UNF
Norma	DIN 371
Ø da rosca	4,83 mm

Ficha de dados

Passos por polegada	32
Número de sulcos de aparas	3
Profundidade de rosca	12 mm
Série	Clever Tap
Revestimento	sem revestimento
Ângulo do flanco	60 grau
Classe de tolerância	2B
Forma de corte	C
Ângulo espiral	40 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		