



## Dados do pedido

Número do pedido	222065 63/6S
GTIN	4960664707676
Classe de artigo	250

## Descrição

### Descrição:

A fresa de grande avanço MFH Harrier permite tempos de processamento curtos graças aos altos valores de avanço a altas profundidades de corte. A combinação de arestas de corte convexas e o ângulo de incidência reduz a força de corte e minimiza a tendência para vibrar.

### Utilização:

Para aumentar a produtividade no faceamento, fresagem de caixa e de ranhuras. Devido à força de corte reduzida, as grandes saliências durante a fresagem de imersão não são um problema.

## Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p,máx.}$ #	1,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SOMT1004
profundidade máxima de corte $a_{p,máx.}$ com geometria LD	3,5 mm
Tamanho da pastilha reversível	10
Ø das lâminas $D_c$	63 mm
Parafuso para pastilha reversível	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Ø do orifício de alojamento	27 mm

Comprimento total $L_{tot}$	50 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Número de arestas de corte Z	6
Refrigeração interior	sim
$\varnothing$ das fresas circulares de perfuração $D_{min.}$	109 mm
$\varnothing$ das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	124 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	45,4 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	0,45 grau
Ângulo de ajuste $\kappa$	10 grau
Hélice Fz	0,7
Modelo da haste	com perfuração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

## Acessórios

Parafuso tensor	229718
-----------------	--------