

Fresas de grande avanço 7792VX, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/2mm



Dados do pedido

Número do pedido	221900 16/2
GTIN	2050002058453
Classe de artigo	28R

Descrição

Descrição:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descrição técnica

Projeção L_1	25 mm
Ø D_3	5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XP.. 0603
Tamanho da pastilha reversível	06
Ø das lâminas D_c	16 mm
Comprimento total L_{tot}	188 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	229915 (T7; 0,8 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	0,9 mm
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	sim

Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	30 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	21 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	2,73 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	4,2 mm
Ângulo de ajuste κ	10 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229915
-----------------	--------