

Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M3**Dados do pedido**

Número do pedido	131110 M3
GTIN	4067263819806
Classe de artigo	11I

Descrição**Versão:**

Broca de roscar de alto desempenho, especialmente desenvolvida para **ligas de alumínio e não ferrosas. Sulcos de aparas** e comprimento do pescoço extra longos para uma **profundidade de rosca útil de até 4xD**.

- **Material de corte HSS-E-PM para elevada estabilidade nas arestas de corte.**
- **Revestimento DLC ultra suave para resistência ao desgaste e prevenção de soldadura a frio.**
- **Geometria do espaço entre dentes extra comprida.**

Descrição técnica

Ø da rosca	3 mm
Norma	Norma de fábrica
Óleo de corte	HSS E PM
Ø do furo central	2,5 mm
Número de arestas de corte Z	3
Tipo de rosca	M
Classe de tolerância	ISO 2X 6HX
Ø haste D _s	3,5 mm
Profundidade de rosca	12 mm
Tamanho da rosca	M3
Comprimento total L	56 mm
Número de sulcos de aparas	3

Quadrado da haste ☐	2,7 mm
Passo de rosca	0,5 mm
Revestimento	DLC
Ângulo do flanco	60 grau
Norma de rosca	DIN 13
Forma de corte	B
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 4×D com furo de passagem
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	amarelo
Série	Master Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	condicionalmente adequado		
PA 66	condicionalmente adequado		
PEEK	adequado		
Cu	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		

