

Macho de roscar para máquina para insertos de rosca de arame GARANT Master Tap Alu, DLC, EG-M: EG-M3



Dados do pedido

Número do pedido	138205 EG-M3
GTIN	4067263830696
Classe de artigo	11I

Descrição

Versão:

Broca de roscar de alto desempenho, especialmente desenvolvida para **ligas de alumínio e não ferrosas**. O **passo de torção dinâmico** dos sulcos de aparas assegura **uma evacuação ideal das aparas e segurança processual**.

- **Material de corte HSS-E-PM para elevada estabilidade nas arestas de corte.**
- **Revestimento DLC ultra suave para resistência ao desgaste e prevenção de soldadura a frio.**
- **Passo de torção dinâmico dos sulcos de aparas.**
- **Forma de corte inicial curto E.**

Utilização:

Para a produção de rosca de alojamento EG de acordo com as roscas ISO métricas **DIN 8140** para **insertos de arame roscados STI** (Screw Thread Insert).

Nota:

Ter em atenção o Ø de pré-perfuração do furo de núcleo (ver tabela)!

Descrição técnica

Tamanho da rosca	M3
Quadrado da haste □	3,4 mm
Ø da rosca	3 mm
Ø haste D _s	4,5 mm
Norma	Norma de fábrica
Óleo de corte	HSS E PM
Número de sulcos de aparas	3

Classe de tolerância	6HX mod.
Comprimento total L	63 mm
Profundidade de rosca	9 mm
Ø do furo central	3,15 mm
Número de arestas de corte Z	3
Passo de rosca	0,5 mm
Propriedades do ângulo espiral	desigual
Revestimento	DLC
Tipo de rosca	EG-M
Ângulo do flanco	60 grau
Forma de corte	E
Ângulo espiral	45 grau
Haste	Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior	não
Utilização com tipo de perfuração	até 3xD com furo cego
Sentido de corte	direita
Tipo da ferramenta de roscagem	Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Anel colorido	amarelo
Série	Master Tap
Tipo de produto	Machos de roscar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	condicionalmente adequado		
PA 66	condicionalmente adequado		

PEEK	adequado
Cu	adequado
CuZn	adequado
Óleo	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado