



Dados do pedido

Número do pedido	084243 5
GTIN	2050002070257
Classe de artigo	08J

Descrição

Modelo:

Lubrificante de refrigeração **sem cloro, formaldeído e ácido bórico** para **requisitos elevados**.

Os aditivos de alta pressão evitam a rutura da película lubrificante; esta permanece na ferramenta de corte com espessura molecular, mesmo sob cargas máximas.

O **concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento Plus** é um óleo de arrefecimento miscível com água que contém óleo mineral, é isento de boro e aminas, especialmente formulado para o difícil processamento de alumínio e aços de alta liga. O processamento de metais não ferrosos só deve ser realizado após testes preliminares. As emulsões com **concentrado de lubrificante refrigerante de elevado rendimento Plus** atingem durabilidades longas, garantem uma excelente proteção contra corrosão e são particularmente delicadas com a pele. **Validade de 12 meses.**

Vantagem:

Os concentrados são **anticorrosivos**, protegem a tinta e são **fisiologicamente seguros, muito resistentes à contaminação bacteriológica** e altamente dermocompatíveis.

Dados de utilização:

- **Maquinação de aços e aço fundido entre 6-10%**
- **Maquinação de alumínio a partir de 6%**

Descrição técnica

Temperatura de armazenamento	5 - 40 °C
Viscosidade cinemática	93 mm ² /s
Forma	líquido
Versão	Bidão
Índice	5 l
Cor	castanho claro
valor pH	8,9
Solubilidade em água	emulsivo
Tipo de produto	Lubrificante de refrigeração
#Valor do refratômetro	1