



Dados do pedido

Número do pedido	081232 NOVA-2
GTIN	5708997006719
Classe de artigo	07A

Descrição

Modelo:

As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas. Projetor LED com bateria de alto desempenho com função de regulação da intensidade luminosa. A caixa de alumínio moldada por injeção é extremamente robusta e resistente a fortes choques, impactos e vibrações. Para utilização com baterias de 12 V e 18 V CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®

Função:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing > 2,5$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.

Material fornecido:

As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.

Instrução:

As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º 073870 - 073890 e 081249.

Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Tensão da bateria	12 V
Tensão da bateria	18 V
Número de baterias incluídas	0
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Fluxo luminoso	200 - 2000 lm
Tipo de proteção IP	IP 30
Comprimento total	163 mm
Altura total	163 mm
Largura total	63 mm
Tipo de produto	Foco