

Garant**ZCMX 070304, Tipo: HBZ030**

Dados do pedido

Número do pedido	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Classe de artigo	21K

Descrição

Modelo:

Substrato mais duro para uma vida útil mais longa com um revestimento de CVD fino. Especialmente concebida para aplicações de torneamento longitudinal e faceamento.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Tipo	HBZ030
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Profundidade de corte a_p	0,4 - 2 mm
Avanço f perfuração	0,03 - 0,12 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 200 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	ZCMX 070304

Raio do canto	0,4 mm
Avanço f torneamento	0,1 - 0,3 mm
Revestimento	revestido
Óleo de corte	HM
indicado para Ø de ferramenta D _c	14 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar