

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento KNUX 160410R, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	2
Quebra-aparas	2,2 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	VM
Aplicação principal	M
Tipo	HB7130-2
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Revestimento	revestido
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
#Raio do canto	1 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160410R

Ficha de dados

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear