

**Pastilha de corte reversível por torneamento KNUX 160405L, para processamento médio, Tipo: HB7130-2****Dados do pedido**

Número do pedido	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	70 - 240 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Revestimento	revestido
Quebra-aperas	2,2 mm
Quebra-aperas	VM
Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Tipo	HB7130-2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	M
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Raio do canto	1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	KNUX 160405L

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar