

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T302, para processamento médio, Tipo: HB7130-2**Dados do pedido**

Número do pedido	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	revestido
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT11T302
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	VM
Aplicação principal	M
Raio do canto	0,2 mm

Número de trocas/cortes	2
Tipo	HB7130-2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar