

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento RC.X 1204, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aparas	VM
Tolerância	M
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Código ISO da pastilha de corte reversível	RCMX 1003
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Material de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Revestimento	revestido

Ficha de dados

Aplicação principal	M
Número de trocas/cortes	4
Tipo	HB7130-2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear