

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB7140-2
Quebra-aparas	VM
Tolerância	M
Aplicação principal	M
Revestimento	revestido
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm

Ficha de dados

Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
#Raio do canto	1,2 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear