

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 110404, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Quebra-aparas	VM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Número de trocas/cortes	4
Revestimento	revestido
#Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7140-2
Avanço f	0,2 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condição de corte	fortemente interrompido
Aplicação principal	M

Ficha de dados

Material de corte	HM
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 200 m/min
Tolerância	M
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 110404
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar