

HOLEX**Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento cônico curto, DIN 702-3,
Ø exterior A/cone: 160/5mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 312931 160/5 |
| GTIN | 4062406154783 |
| Classe de artigo | 32W |

Descrição**Modelo:**

- Mandril rotativo manual com anel em espiral, fixação cêntrica.
- Corpo feito de ferro fundido ou aço.
- Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.
- Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.
- Alta precisão de concentricidade.

Utilização:

O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar.

Norma:

DIN 702-3.

Material fornecido:

Inclui: 1 jogo = 3 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.

1 jogo = 3 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.

1 chave de aperto e parafusos ou cavilhas de fixação adequados, consoante o mandril rotativo.

Acessórios especiais:

Mordentes sobresselentes e adicionais n.º 312971 - 312986.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Altura com mordente H ₂ | 100 mm |
| Altura sem mordente H ₁ | 68 mm |
| Ø exterior A | 160 mm |
| Peso | 9 kg |
| Passagem E | 42 mm |
| n.º máximo de rotações | 4600 r,p,m, |
| Tamanho do cone | 5 |
| Ø de centragem B | 82,5 mm |
| Norma | DIN 702-3 |
| Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
| Tipo de produto | Mandril com espiral plana |

Acessórios

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Encosto de peça Altura h 15 | 313033 15 |
| Paragem da peça de trabalho, módulo básico Altura h 15 | 313036 15 |