

**Garant****Pastilha de corte reversível por torneamento VNMG 160408, para processamento médio****Dados do pedido**

Número do pedido	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Código ISO da pastilha de corte reversível	VNMG 160408
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7140-2
Material de corte	HM
Quebra-aparas	VM
Aplicação principal	M
Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 200 m/min
Tolerância	M
Revestimento	revestido

## Ficha de dados

#Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Avanço $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar