

Fresas de grande avanço MFH mini, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/2Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	221950 16/2L
GTIN	4960664741427
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	16 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	1 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø da haste D_s h6	16 mm
Projeção L_1	50 mm
Ø D_3	9 mm
Comprimento total L_{tot}	150 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	30 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	25 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	2,35 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	7,3 mm
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------