

HOLEX**Mandril de corte de roscas, ER-Synchro, BT 40, para tamanho de pinças de aperto ER: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	338193 16
GTIN	4067263558965
Classe de artigo	32P

Descrição**Modelo:**

- Com compensação mínima de comprimento (MLA), através de elemento amortecedor.
- Fornecimento de refrigerante interno até 50 bar.
- Aumento da vida útil da broca de roscar/macho laminador.

Utilização:

- Em centros de processamento com fusos síncronos.
- Para compensar as diferenças de passo broca de roscar- fuso síncrono.
- Para compensar as tolerâncias de passo das brocas de roscar.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto para broca de roscar ER n.º 309399 e 309447.

Pinos de aperto n.º 308760 – 308806.

Instrução:

Não desengordurar o mandril de corte de roscas síncrono.

Descrição técnica

Área de corte da rosca	M4 – M12
Ø exterior D	34 mm
Compensação de comprimento pressão	0,5 mm
Compensação de comprimento tração	0,5 mm
Ø interior D ₁	28 mm

Projeção medida A	85 mm
Alojamento	BT 40
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Refrigeração interior	sim, com 50 bar máx.
Forma	AD
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas