

Fresas de grande avanço MFH mini, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	100 mm
Ø D_3	9 mm
Projeção L_1	30 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Ø das lâminas D_c	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Número de arestas de corte Z	2
#profundidade máxima de corte $a_{p\ máx}$ #	1 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$.	30 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$.	25 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$.	2,35 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$.	7,3 mm
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------