

Fresas de grande avanço MFH mini, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	221955 16/2
GTIN	4960664741359
Classe de artigo	250

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	79 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø das lâminas D_c	16 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	1 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Projeção L_1	30 mm
Ø da haste D_s h6	16 mm
Número de arestas de corte Z	2
Ø D_3	9 mm
Refrigeração interior	sim
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	30 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín.}$	25 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	2,35 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	7,3 mm
Ângulo de ajuste κ	15 grau
Modelo da haste	Haste Weldon

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------