



Dados do pedido

Número do pedido	081192 10S
GTIN	7391390467041
Classe de artigo	08A

Descrição

Modelo:

Enrolador de cabo com **sistema automático de extração e enrolamento guiado, bloqueio múltiplo por rotação. Caixa de plástico** fechada, altamente resistente a quebras. **Proteção térmica contra sobrecarga**, cabo de neopreno H07RN-F robusto com ligação de acoplamento. Montagem simples na parede ou no teto com **uma área de rotação de 180°**.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Utilização:

Ergonomia melhorada devido a trabalho com alívio de tensão, bem como para garantir a ordem e evitar o risco de acidentes e lesões causadas por cabos que se encontram no chão.

Instrução:

Enrolador de mangueira acionado por mola, ver n.º 080066 a 080079.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Material do cabo	Borracha de neopreno
Altura	313 mm
Tensão nominal	240 V

Estrutura do cabo	3G2,5
Potência nominal desenrolado	3500 W
Material da caixa	Plástico
Comprimento do cabo	10 m
Largura	190 mm
Classe do cabo	H07RN-F
Tipo de proteção IP	IP 44
Comprimento	406 mm
Tipo de produto	Enrolador de cabo