

## Fresas de grande avanço MFH mini, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/2mm



### Dados do pedido

Número do pedido	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Classe de artigo	250

### Descrição técnica

Rosca de alojamento M	M8
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	25 mm
Número de arestas de corte Z	2
#profundidade máxima de corte a <sub>p máx</sub> #	1 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOGU 0303..
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	16 mm
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Refrigeração interior	sim
Comprimento de ramping L para α <sub>máx.</sub>	7,3 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D <sub>min.</sub>	25 mm
Ângulo de ramping α <sub>máx.</sub>	2,35 grau
Ø das fresas circulares de perfuração D <sub>máx.</sub>	30 mm
Modelo da haste	com rosca
Aplicação de fresagem	Aceleração

Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Punção
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Fresa de cópia

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------