

**Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150608, para desbaste****Dados do pedido**

Número do pedido	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	1 - 5 mm
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,25 - 0,8 mm/U
Aplicação principal	P
#Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	PH
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 435 m/min
Tipo	CA515
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar