



Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T304, para processamento médio



Dados do pedido

Número do pedido	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 390 m/min
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
#Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aparas	GK
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	P
Tipo	CA515
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar