Ficha de dados

KÄRCHER

Aspiradores húmidos e secos, Designação do fabricante: NT55T2ME

Dados do pedido

Número do pedido	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Classe de artigo	07C

Descrição

Versão:
Potente **aspirador húmido e seco** multiusos com elevada capacidade de aspiração e design compacto, armazenamento de mangueira e suporte para acessórios no aparelho. **Desligamento automático** ao alcançar o nível de enchimento máximo do recipiente.

- **O filtro plissado permite aspirar a húmido e seco sem retirar o filtro.**
- **O sistema automático de limpeza de filtro Tact permite trabalhar sem interrupções com baixos custos de manutenção e uma longa vida útil do filtro.**
- **O interruptor rotativo central permite comutar confortavelmente entre os programas de aspiração.**
- **Aspirador industrial topo de classe com 2 turbinas de sucção sem manutenção e sistema automático de limpeza de filtro Tact² aperfeiçoado para trabalhar de forma contínua e sem interrupções.**
- **Excelentemente adequado também para a remoção de grandes quantidades de pó fino e até sujidade grossa e líquidos.**
- **O recipiente de aço inoxidável pode ser removido completamente do chassis para ser esvaziado e ser levado em separado para o local de eliminação.**
- **Sistema antiestático (ligação à terra até à ligação da mangueira de sucção) e classe de proteção I.**
- **Recipiente robusto de 55 l com amortecedor e rodas orientáveis de metal.**

Material fornecido:

Inclui mangueira de sucção com cotovelo, tubo de sucção de metal 2×0,5 m, bico para pavimentos e fendas, filtro plissado plano ou de papel.
Nota:
Para óleos e fluidos oleosos, usar o aspirador industrial n.º 078522.

Descrição técnica

Adequabilidade para pó fino	sim
Fluxo de ar	2×74 l/s
Ruído de trabalho	73 dB(A)
Designação do fabricante	NT 55/2 Tact² Me I
Consumo energético	2760 W
Limpeza do filtro	Limpeza automática do filtro Tact²
Comprimento do cabo	10 m
Sistema antiestático	sim
Comprimento	710 mm
Peso	45 kg
Classe de pó – Aspirador	L
Largura	570 mm
Número de turbinas	2
Vácuo	254 mbar
Largura nominal de ligação	40 mm
Altura	1070 mm
Volume do recipiente	55 l
Comprimento da mangueira de sucção	4 m
Sistema de filtragem	Filtro plissado plano
Particularidade	Recipiente em aço inoxidável, antiestático, classe de proteção I
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Aspiradores húmidos e secos

Produtos adequados

https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/078521-NT55T2ME