

## Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 17,7mm



### Dados do pedido

Número do pedido	122390 17,7
GTIN	4067263003809
Classe de artigo	12F

### Descrição

#### Versão:

Perfuração eficiente especialmente concebida para utilização em **aços inoxidáveis e resistentes a ácidos**.

Arestas de corte principais retas com **design de arestas de corte otimizado** para um melhor comportamento de quebra de aparas. Câmaras de aparas maiores para uma **excelente evacuação das aparas**. Maior resistência ao desgaste devido ao **substrato de metal duro avançado** e ao **revestimento resistente a altas temperaturas**.

#### Nota:

Comprimento dos canais de aparas  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com **n.º 122391**.

Forma **HE**: encomendar com **n.º 122392**.

### Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Comprimento dos canais de aparas $L_c$	73 mm
Comprimento total L	123 mm
Norma	DIN 6537 K
Ø nominal $D_c$	17,7 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada $L_2$	46,5 mm
Tolerância de Ø nominal	m7
Avanço f em INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm/U

Ø haste D <sub>s</sub>	18 mm
Série	Pro Inox
Revestimento	AlTiN
Óleo de corte	VHM
Versão	4×D
Ângulo da ponta	140 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior	não
Anel colorido	azul
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		