

**Fresa plana 70° MFK, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:  
80/10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

Fresas plana para processamento de alto desempenho de ferro fundido. Passo dos dentes estreito e muito estreito para máxima produtividade no processamento de ferro fundido.

**Vantagem:**

- **Processamento económico e estável graças às pastilhas reversíveis pentagonais de 10 arestas de corte.**
- **Forças de corte reduzidas devido ao design equilibrado da ferramenta e ao elevado ângulo de incidência.**

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	10
Cunha de aperto	229720
Comprimento total $L_{tot}$	63 mm
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1106
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\ \#}$	6 mm

Ø do orifício de alojamento	27 mm
Parafuso para cunha de aperto	229721
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	89 mm
Ø das lâminas $D_c$	80 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	70 grau
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa plana

---

## Acessórios

Parafuso com chaveta	229721
Cunha de aperto	229720