

**Fresa plana 70° MFK, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:
100/10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Fresas plana para processamento de alto desempenho de ferro fundido. Passo dos dentes estreito e muito estreito para máxima produtividade no processamento de ferro fundido.

Vantagem:

- **Processamento económico e estável graças às pastilhas reversíveis pentagonais de 10 arestas de corte.**
- **Forças de corte reduzidas devido ao design equilibrado da ferramenta e ao elevado ângulo de incidência.**

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p,max} \#$	6 mm
Cunha de aperto	229720
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	109 mm
Ø das lâminas D_c	100 mm
Número de arestas de corte Z	10

Ø do orifício de alojamento	32 mm
Comprimento total L _{tot.}	63 mm
Parafuso para cunha de aperto	229721
Pastilha de corte reversível adequada	PN.. 1106
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	70 grau
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso com chaveta	229721
Cunha de aperto	229720