

**Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 6,8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	122793 6,8
GTIN	4045197744944
Classe de artigo	11E

**Descrição****Modelo:**

Polimento especial para a produção de **furos com base do furo de 180°**. Forças radiais reduzidas ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 15°. Geometria dos sulcos de aparas para uma evacuação ideal das aparas. Com 4 fases de guiamento para estabilizar a broca no furo.

**Vantagem:**

**O ângulo da ponta de 180°** permite a perfuração e o rebaixamento plano numa só operação.

**Recomendação:**

É absolutamente necessário o seguinte para a utilização fiável das brocas MDI 180°:

- **Ao fazer marcações em superfícies planas, realizar um furo piloto 1xD com a broca piloto n.º 122736.**
- **Ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 15°: Reduzir o avanço f para 25% dos valores especificados. O valor normal de avanço pode ser usado após a marcação.**

**Instrução:**

Comprimento dos canais de aparas  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com n.º **122793 + 129100HB**.

Forma **HE**: encomendar com n.º **122793 + 129100HE**.

Brocas MDI 180° disponíveis a pedido para processamento de alumínio.

**Não** é adequada para produzir escareamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 974-1.

**Descrição técnica**

Norma	Norma de fábrica
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm

Tolerância da haste	h6
Número de arestas de corte Z	2
Tolerância de Ø nominal	m7
Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/U
Ø nominal D <sub>c</sub>	6,8 mm
Comprimento dos canais de aparas L <sub>c</sub>	53 mm
Comprimento total L	91 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L <sub>2</sub>	42,8 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Versão	5×D
Ângulo da ponta	180 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
Ar	adequado

### **Prestações de serviços**

Retificação de haste Tipo HE	129100 HE
Retificação de haste Tipo HB	129100 HB