

Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 3,6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	122793 3,6
GTIN	4045197744661
Classe de artigo	11E

Descrição**Modelo:**

Polimento especial para a produção de **furos com base do furo de 180°**. Forças radiais reduzidas ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 15°. Geometria dos sulcos de aparas para uma evacuação ideal das aparas. Com 4 fases de guiamento para estabilizar a broca no furo.

Vantagem:

O ângulo da ponta de 180° permite a perfuração e o rebaixamento plano numa só operação.

Recomendação:

É absolutamente necessário o seguinte para a utilização fiável das brocas MDI 180°:

- **Ao fazer marcações em superfícies planas, realizar um furo piloto 1xD com a broca piloto n.º 122736.**
- **Ao fazer marcações em superfícies inclinadas até um máximo de 15°: Reduzir o avanço f para 25% dos valores especificados. O valor normal de avanço pode ser usado após a marcação.**

Instrução:

Comprimento dos canais de aparas $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.

Forma **HB**: encomendar com n.º **122793 + 129100HB**.

Forma **HE**: encomendar com n.º **122793 + 129100HE**.

Brocas MDI 180° disponíveis a pedido para processamento de alumínio.

Não é adequada para produzir escareamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 974-1.

Descrição técnica

Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Tolerância da haste	h6

Comprimento dos canais de aparas L_c	28 mm
Comprimento total L	66 mm
Número de arestas de corte Z	2
Norma	Norma de fábrica
\varnothing haste D_s	6 mm
\varnothing nominal D_c	3,6 mm
Tolerância de \varnothing nominal	m7
profundidade de perfuração máxima recomendada L_2	22,6 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Versão	5xD
Ângulo da ponta	180 grau
Haste	DIN 6535 HA com h6
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Refrigeração interior	sim, com 25 bar
Requer broca-piloto	sim, broca piloto
Seminorma	sim
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		

INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	adequado
Ar	adequado

Prestações de serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
Retificação de haste Tipo HE	129100 HE