

PNMU 1205 ANER-SM, PR1525, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

Número do pedido	222806 ST1400
GTIN	4960664671212
Classe de artigo	25A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	ST1400
Avanço f_z por dente	0,07 – 0,27 mm
Número de trocas/cortes	10
Código ISO da pastilha de corte reversível	PNMU 1205 ANER-SM
Tipo	PR1525
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		