

**ONMU 05T6 ANER, HB8630, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	213435 INOX
GTIN	4045197747822
Classe de artigo	21A

**Descrição****Modelo:**

De dupla face com 2×8 arestas de corte.

**Recomendação:**

**Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.**

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

**Descrição técnica**

Tipo	INOX
Avanço $f_z$ por dente	0,2 mm
Número de trocas/cortes	16
Código ISO da pastilha de corte reversível	ONMU 05T6 ANER
Tipo	HB8630
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	3 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		