



Dados do pedido

Número do pedido	086014 0,25
GTIN	2050001741967
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Aparelhos com **caixa de chapa de aço**, peso extremamente baixo, desbloqueio de corrente **de série, altura total reduzida, gancho forjado de apoio** rotativo. Aparelho extremamente compacto (comprimento 240 mm).

Utilização:

Dispositivo multiusos versátil, mesmo para as condições mais difíceis.

Instrução:

No princípio de funcionamento do **travão de pressão de carga** a pressão de travagem axial é gerada pela própria carga sendo, assim, proporcional ao tamanho da carga aplicada. A carga é mantida de forma segura em todas as posições, sendo que a diferença entre o binário de travagem e o binário de carga tem de ser ultrapassada para baixar a carga. Todos os dispositivos multiusos Yale estão equipados com o mesmo.

O **desbloqueio da corrente** de ação automática permite o **engate rápido** da corrente sem carga, sendo que com a aplicação de carga o **travão de pressão de carga** volta a fechar automaticamente e a carga é mantida de forma segura.

O **acoplamento por fricção** (opcional, a pedido) impede uma aplicação de carga excessiva, aumentando assim a vida útil do equipamento de elevação.

Aparelhos com proteção contra sobrecarga (acoplamento por fricção) a pedido.

Descrição técnica

Número de ramais da corrente	1
Altura de elevação normal	1,5 m
Força de elevação com carga nominal	275 daN
Ø do elo da corrente	4 mm
comprimento mínimo entre os ganchos	230 mm
Comprimento do elo da corrente	12 mm
Capacidade de carga	250 kg
Material da caixa	Aço
Desbloqueio da corrente	sim
Capacidade de carga t	0,25 t
Peso	2,2 kg
Tipo de produto	Guincho de alavanca/ guincho de corrente