

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 213921 ST900 |
| GTIN | 4045197302786 |
| Classe de artigo | 21A |

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx}} = 3,5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

| | |
|--|--|
| Avanço f_z por dente | 0,19 mm |
| Tipo | ST900 |
| Espessura da placa E | 3,18 mm |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SEKR 1203 AFTN |
| Tipo | HB7525 |
| Óleo de corte | HM |
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |