

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213470 UNI
GTIN	4045197673015
Classe de artigo	21A

Descrição

Modelo:

Placa de acabamento larga com 1 aresta de corte.

Recomendação:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Comprimento do chanfro plano de 8 mm.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Espessura da placa E	7 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XNEU 14T7 ANEN-W
Tipo	HB7730
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	6 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar