

Fresa plana 45° corte à direita, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	214200 50/5
GTIN	4045197131409
Classe de artigo	210

Descrição

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	40 mm
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	63 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1204..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Número de arestas de corte Z	5
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	MTC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219800