

**Fresa de canto 90° MEC11T, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 40/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Classe de artigo	250

Descrição**Descrição:**

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	40 mm
Ø do orifício de alojamento	16 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}$ #	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Número de arestas de corte Z	5
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,35 grau

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	33 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	74 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	78 mm
Ø D_3	34 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------