



Fresa de canto 90° MEC11T, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/5mm



Dados do pedido

Número do pedido	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Ø do orifício de alojamento	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
#profundidade máxima de corte $a_{p,máx}$ #	10 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Número de arestas de corte Z	5
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,27 grau

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	43 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	94 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	98 mm
Ø D_3	44 mm
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------