

## Fresa plana / canto Aluking 90° HPC, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 125/8mm



### Dados do pedido

Número do pedido	214515 125/8
GTIN	4045197610713
Classe de artigo	21P

### Descrição

#### Modelo:

Fresa de canto/plana tangencial para **cantos de 90° precisos**. Parcialmente com arestas de corte verticalmente reguláveis para máxima precisão. Apoio de pastilhas reversíveis preciso graças aos pinos de aperto.

### Descrição técnica

Parafuso de aperto para pino	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	BG.. 15L5..
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	125 mm
Parafuso de ajuste	219892
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	63 mm
Pino de aperto	219893
Lâminas ajustáveis	2

Número de arestas de corte Z	8
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Pinos de aperto	219893
Parafuso de aperto para pino	219894
Parafuso de ajuste	219892