

**Fresa de canto 90° MEC11T, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 18/2Lmm****Dados do pedido**

Número do pedido	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Classe de artigo	250

**Descrição****Descrição:**

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

**Descrição técnica**

Projeção $L_1$	23 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$ #	10 mm
Ø da haste $D_s$ h6	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Ø das lâminas $D_c$	18 mm
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	68 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	11 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx.}}$	34 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín.}}$	30 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx.}}$	1,04 grau

Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Aplicação de fresagem	Aceleração
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------