



Fresa de canto 90° MEC11T, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/3mm



Dados do pedido

Número do pedido	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Comprimento total L_{tot}	30 mm
Rosca de alojamento M	M10
#profundidade máxima de corte $a_{p,max} \#$	10 mm
Ø das lâminas D_c	20 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	3
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	38 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín.}$	34 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	0,88 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	13 mm
Ø D_3	14 mm

Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------