

Fresa de cópia MDI comprido, Haste cilíndrica, Ø D: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	212590 12
GTIN	4045197761361
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Metal duro integral – para grandes profundidades de processamento e redução da vibração.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** com lâmina n.º **674252 tam. 10IP**.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	12 mm
Ø das lâminas D_c	12 mm
Projeção L_1	35 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total L_{tot}	120 mm
Parafuso para pastilha reversível	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10,4 mm
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica

Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2
Parafuso tensor	219873