

Fresa de cópia MDI extra comprido, Haste cilíndrica, Ø D: 10mm**Dados do pedido**

Número do pedido	212592 10
GTIN	4045197761453
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Apoio de pastilhas reversíveis preciso devido à configuração ideal de tolerâncias das pastilhas e dos assentos das pastilhas.

Precisão máxima de troca garantida: $\pm 0,015$ mm.

Utilização:

Uso universal para operações de acabamento e semiacabamento.

Metal duro integral – para grandes profundidades de processamento e redução da vibração.

Instrução:

Calcular a velocidade de acordo com o Ø efetivo D_w . Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	10 mm
Projeção L_1	50 mm
Comprimento total L_{tot}	150 mm
Ø da haste D_s h6	10 mm
Parafuso para pastilha reversível	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø d_1	8,8 mm
Número de arestas de corte Z	2
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Aplicação de fresagem	Fresagem de cópia

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,2	211750 1,2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Parafuso tensor	219874