


**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273709 3
GTIN	4067263736721
Classe de artigo	21L

## Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tolerância da largura de incisão w	±0,03 mm
Óleo de corte	HM
Avanço f	0,07 - 0,2 mm/U
Largura de incisão w	3 mm
Revestimento	sem revestimento
Aplicação principal	N
Aplicação secundária	Ti
Condição de corte	contínuo
Tipo	HU7310
Raio do canto R	0,05 mm
Número de trocas/cortes	2
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para ranhuragem

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		