

metabo**Calandra acetinadora, Tipo: SE17-200****Dados do pedido**

Número do pedido	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Classe de artigo	03D

Descrição**Modelo:**

Calandra acetinadora de alto desempenho com potente motor de 1700 W para retificar, acetinar, escovar e o polimento de alto brilho.

- **Área da pega delgada o guiamento ideal.**
- **Motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteada para uma vida útil longa.**
- **Bloqueio do fuso e porca de aperto sem ferramentas para uma troca rápida de acessórios.**
- **Ajuste rápido e sem ferramentas da chapa de proteção e da pega adicional.**
- **Mandril de fixação suave e de união mecânica para um padrão de retificação uniforme.**
- **Proteção contra sobrecarga, arranque suave e proteção contra re arranque.**
- **Escovas de carvão de desconexão para proteger o motor.**
- **Sistema eletrónico de onda completa Vario-Tacho-Constamatic (VTC) com roda de ajuste, para trabalhar a velocidades adequadas ao material que permanecem constantes sob carga.**

Material fornecido:

Inclui pega adicional.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A energia elétrica
Peso	2,9 kg

Designação do fabricante	SE 17-200 RT
Consumo energético	1700 W
Comprimento do cabo	4 m
Faixa de rotação	800 - 3000 r,p,m,
Alojamento de ferramenta	M 14
Comprimento do rolo abrasivo	50 - 100 mm
Binário	17 Nm
Ø do rolo abrasivo	100 - 200 mm
Tipo de produto	Calandra acetinadora