

Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150608, para acabamento, Tipo: CCX



Dados do pedido

Número do pedido	250697 CCX
GTIN	4960664900886
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Revestimento	revestido
Número de trocas/cortes	4
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CCX
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço f	0,05 - 0,35 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	210 - 450 m/min
Óleo de corte	Cermet
Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150608

Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Quebra- aparas	PP
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar